

EVC699



Spojni kabel

VDOG F040MSS01,5H03STGF030MSS



Primjena

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Zaštitna klasa

III

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Napomena o temperaturi okoline

cULus: ...85

Temperatura okoline (pokretna)

[°C]

-25...90

Napomena o temperaturi okoline (pokretna)

cULus: ...85

Zaštita

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC699



Spojni kabel

VDOGF040MSS01,5H03STGF030MSS

Mehanički podaci		
Težina [g]	49,5	
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano / Mjed, niklovano	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gubljenje	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijaska trdoća	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M8, ravno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 1,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

EVC699



Spojni kabel

VDOGF040MSS01,5H03STGF030MSS

