


**Primjena**

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	42,8
Materijal ulivenog tijela	PA 6.6
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje	FKM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH040MSSFKPG

Električni priključak


Vijčane stezaljke: 0,25...1 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM;
Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Priključak



BN =
WH =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Bijelo
Plavo
crno
boje prema DIN EN 60947-5-2