


EVC814



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH050MSSFKPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	42,6
Materijal ulivenog tijela		PA 6.6
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGH050MSSFKPG

Električni priključak


Vijčane stezaljke: 0,25...1 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Priključak



BN =	Boje žica
WH =	Smeđe
BU =	Bijelo
BK =	Plavo
GY =	crno
	Sivo
	boje prema DIN EN 60947-5-2