


EVC816



Spojivi utikač

SSTGH050MSSFKPG



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4; (...40 °C)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	30,5
Materijal ulivenog tijela	PA 6.6
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje	FKM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojivi utikač


SSTGH050MSSFKPG

Električni priključak


Vijčane stezaljke: 0,25...1 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM;
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Priključak



Boje žica
 BN = Smeđe
 WH = Bijelo
 BU = Plavo
 BK = crno
 GY = Sivo
 boje prema DIN EN 60947-5-2