


Kabel spoja Y

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	53
Materijal ulivenog tijela		TPU / TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		Viton
Vrsta konektora		M12
Primjeren za povlačni lanac		da



Kabel spoja Y

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	radijus krivine za fiksirane instalacije	min. promjer kabela 5 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m > 2 Mio.

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač C


Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano;
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Električni priključak

Kabel: 0,1 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Kabel spoja Y

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Električni priključak - utikač A

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano; Brtva: Viton; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Električni priključak - utičnica B

Poveznik: M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Zaporna matica, Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!

