


## Spojni kabel s utikačem

ASTGN040MSS0020K04



## Primjena

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac      |
| Dizajn           | kabel za Ethernet, D-kodirano                                                                    |
| Primjena         | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju |
| Bez silikona     | da                                                                                               |

## Električni podaci

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Radni napon [V]                      | 30 AC / 60 DC |
| Zaštitna klasa                       | III           |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4             |

## Radni uvjeti

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Temperatura okoline [°C]            | -25...90     |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90     |
| Zaštita                             | IP 65; IP 67 |

## Mehanički podaci

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Težina [g]                  | 1246,7          |
| Materijal ulivenog tijela   | TPU             |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano |
| Primjeren za povlačni lanac | da              |



## Spojni kabel s utikačem

ASTGN040MSS0020K04

|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 3 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



## Električni priključak

Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, Zeleno, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

## Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BU = | Boje žica : |
| OG = | Plavo       |
| WH = | Narančasto  |
| YE = | Bijelo      |
|      | Žuto        |