


Spojni kabel

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	30 AC / 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Zaštita	IP 65; IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	104,9
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac	da



Spojni kabel

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 3 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno;
Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, Zeleno, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Priključak



Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno;
Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

