

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSD0005C05



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	Sabirnica CAN

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	499,3	
Dimenzije	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9	
Materijal ulivenog tijela		TPU	
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano	
Materijal za brtvljenje		FKM	
Primjeren za povlačni lanac		da	
Primjeren za povlačni lanac		Za elastično gubljuost	min. promjer kabela 10 x
		Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
		Ciklus gibajna	> 5 Mio.
		Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050MSD0005C05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BU =	crno
RD =	Plavo
WH =	Crveno
screen =	Bijelo
	Zaslon