



Spojni kabel

VDOAH050MSD0001C05STAH050MSS



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	Sabirnica CAN

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	140,35
Materijali		kućište: PUR crno; Brtva: FKM
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM
Primjeren za povlačni lanac		da

Spojni kabel

VDOAH050MSD0001C05STAH050MSS


Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno;
Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

