


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSE0010C05



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	Sabirnica CAN

Električni podaci

Radni napon	[V]	32 DC; (žice 4+5: 5 V)
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (žice 4+5: 0,05 A)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	983,8
Dimenzije	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje		FKM
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gubljenje	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Opaske	Prekidni otpornik sabirnice CAN (120 Ω) integriran je u konektor M12.
--------	---



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSE0010C05

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, ljubičasto, Ø 8,4 mm, zaštićen; Crveno / crno: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + Bijelo / Plavo: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + zaslon: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :	crno
BU =		Plavo
RD =		Crveno
WH =		Bijelo
screen =		Zaslon