


## Spojni kabel

VDOGF030MSS0020H03STGF030MSS



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                |      |                             |
|--------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline            | [°C] | -25...90                    |
| Temperatura okoline (pokretna) | [°C] | -25...90                    |
| Zaštita                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Težina                      | [g]                     | 413,3                                                            |
| Materijal ulivenog tijela   |                         | TPU                                                              |
| Zaporna matica materijala   |                         | Mjed, niklovano                                                  |
| Materijal za brtvljenje     |                         | FKM                                                              |
| Primjeren za povlačni lanac |                         | da                                                               |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 5 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

## Spojni kabel

VDOG F030MSS0020H03STGF030MSS

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

