


Konverter PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Kompatibilno s bojom	da

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	10
Radni napon	[V]	< 24 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,1

Izlazi

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
--	-----	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	17562
------	----------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	154,9
Dimenzije	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5



Konverter PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Materijali	kućište: TPU crno; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Opaske	za normalno otvoren senzor prema IEC 60947-5-2
Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo