


Spojni kabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	20027
---------------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	98,2
------------	------



Spojni kabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5	
Materijal ulivenog tijela	TPU	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Materijal za brtvljenje	FKM	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

