

Spojni kabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF	[godina]	20027
------	----------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	50
--------	-----	----



Spojni kabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Materijal za brtvljenje	FKM
Primjeren za povlačni lanac	da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna > 5 Mio.
	Torzijska trdoca ± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

