


EVC09A



Spojni kabel

VDOAH040VAT00,3H04STAHO40VAT



Primjena	
Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Kompatibilno s bojom	da
Električni podaci	
Radni napon [V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	2
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K)
Testovi / odobrenja	
Odobrenje	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaka ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mehanički podaci	
Težina [g]	60,8
Dimenzije [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.



Spojni kabel

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm

