


EVC13A



Spojni kabel

VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Kompatibilno s bojom	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K)

Testovi / odobrenja

Odobrenje	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaka ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mehanički podaci

Težina	[g]	365,7
Dimenzije	[mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel

VDOAH040VAT0010H04STAH040VAT

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm

