


Spojni kabel

VDOGH040MSS00,7H04STAH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	59,2
--------	-----	------



Spojni kabel

VDOGH040MSS00,7H04STAH040MSS

Dimenzije	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,7 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Spojni kabel

VDOGH040MSS00,7H04STAH040MSS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



dijagrami i grafikoni

karakteristična linija za
podopterećenje



Smanjivanje snage $I_{max} \cdot 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]