


## Spojni kabel

VDOGH040MSS01,6H04STAH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | II                  |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                   |

## Radni uvjeti

|                                                                 |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...75                |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...75                |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|        |     |    |
|--------|-----|----|
| Težina | [g] | 88 |
|--------|-----|----|



## Spojni kabel

VDOGH040MSS01,6H04STAH040MSS

|                             |                                     |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije                   | [mm]                                | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                  |
| Materijali                  | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |                                                                     |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                     |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                  |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost             | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta                     | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                      | > 5 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoća                    | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Upute              | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“ |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                         |

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 1,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak



## Spojni kabel

VDOGH040MSS01,6H04STAH040MSS

## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## dijagrami i grafikoni

karakteristična linija za  
podopterećenje



Smanjivanje snage  $I_{max} \cdot 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]