


EVC17A



Spojni kabel s utikačem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 68 / IP 69K)

Testovi / odobrenja

Odobrenje	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaka ATEX	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mehanički podaci

Težina	[g]	357,5
Materijali		kućište: TPU Narančasto
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

EVC17A



Spojni kabel s utikačem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,5 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo