

## Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0002H03



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                      | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                       | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...80 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...80 °C             |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Težina [g]                  | 51,6                                |
| Dimenzije [mm]              | 10 x 10 x 31                        |
| Materijali                  | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                  |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0002H03

|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 5 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



## Priključak



BK  
BN  
BU

Boje žica :  
crno  
Smeđe  
Plavo