


Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0010H03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...80
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	203,4
Dimenzije [mm]	10 x 10 x 31
Materijali	kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac	da



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0010H03

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Priključak

1	BN
3	BU
4	BK

BK
BN
BU

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo