


## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032MSS0010H03



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                      | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                       | III        |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3          |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...80                |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...80                |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testovi / odobrenja

|               |       |
|---------------|-------|
| MTTF [godina] | 31710 |
|---------------|-------|

## Mehanički podaci

|                |                |
|----------------|----------------|
| Težina [g]     | 204,3          |
| Dimenzije [mm] | 19 x 10 x 25,5 |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032MSS0010H03

|                             |                                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materijali                  | kućište: TPU crno transparentno; Brtva: FKM |                                                                     |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                             |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                          |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost                     | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta                             | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                              | > 5 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoća                            | ± 180 °/m                                                           |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



## Priključak



Boje žica :  
 BK = crno  
 BN = Smeđe  
 BU = Plavo