

## Spojni kabel

VDOGH050MSS00,5H05STGH050MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Radni napon                         | [V] | < 60 AC/DC |
| Zaštitna klasa                      |     | II         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje    | [A] | 4          |
| Sveukupna strujna opteretivost (UL) | [A] | 3          |

## Radni uvjeti

|                                                                 |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Spojni kabel

VDOGH050MSS00,5H05STGH050MSS

## Mehanički podaci


|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Težina                      | [g]                     | 52,4                                                                |
| Materijal ulivenog tijela   |                         | TPU                                                                 |
| Zaporna matica materijala   |                         | Mjed, niklovano                                                     |
| Materijal za brtvljenje     |                         | FKM                                                                 |
| Primjeren za povlačni lanac |                         | da                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 5 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Upute              | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                         |

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak





## Spojni kabel

VDOGH050MSS00,5H05STGH050MSS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



### dijagrami i grafikoni



Smanjivanje snage  $I_{max} * 0.8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]