


## Spojni kabel

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                           |      |                             |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                       | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline            |      | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna)            | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |      | cULus: ...75 °C             |
| Zaštita                                   |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                             |     |                                     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|
| Težina                      | [g] | 21                                  |
| Materijali                  |     | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |
| Zaporna matica materijala   |     | Mjed, niklovano                     |
| Primjeren za povlačni lanac |     | da                                  |



## Spojni kabel

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 5 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

## Opaske

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Upute              | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                         |

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

