


Spojni kabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...75
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...75
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	31710
---------------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	76,8
------------	------



Spojni kabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Materijal ulivenog tijela	TPU	
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano	
Materijal za brtvljenje	FKM	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“	
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, crno transparentno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

