


Spojni kabel

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...75 °C
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...75 °C
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	37,3
Dimenzije	[mm]	10 x 10 x 36
Materijali		kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da



Spojni kabel

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Upute	Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

