




Spojni kabel

VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS

Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



| Primjena                                                        |      |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                                                |      | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona                                                    |      | da                                                                          |
| Električni podaci                                               |      |                                                                             |
| Radni napon                                                     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                         |
| Zaštitna klasa                                                  |      | II                                                                          |
| Maks. ukupno strujno opterećenje                                | [A]  | 4                                                                           |
| Radni uvjeti                                                    |      |                                                                             |
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...90                                                                    |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...75                                                                |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | -25...90                                                                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...75                                                                |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                                                                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |
| Mehanički podaci                                                |      |                                                                             |
| Težina                                                          | [g]  | 310                                                                         |



## Spojni kabel

VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS

|                             |                                     |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije                   | [mm]                                | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                  |
| Materijali                  | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |                                                                     |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                     |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                  |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost             | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta                     | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                      | > 5 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoća                    | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Upute              | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja“ |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                         |

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak




## Spojni kabel

VDOGH040MSS0010H04STAH040MSS


## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## dijagrami i grafikoni

karakteristična linija za  
podopterećenje



Smanjivanje snage  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okoline [°C]

Y Struja [A]