


## Spojni kabel s utičnicom

ADOGF040MSS0020H04



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                                                 |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...80                |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | -25...90                    |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...80                |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Težina    | [g]  | 427,5        |
| Dimenzije | [mm] | 10 x 10 x 31 |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGF040MSS0020H04

|                             |                                     |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materijali                  | kućište: TPU Narančasto; Brtva: FKM |                                                                  |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano                     |                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                  |                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost             | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta                     | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                      | > 5 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoća                    | ± 180 °/m                                                        |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak

Kabel: 20 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



## Priključak

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BK = | crno        |
| BN = | Smeđe       |
| BU = | Plavo       |
| WH = | Bijelo      |