




Spojni kabel

VDOGE050MSS0,25H05STGE050MSS



| Primjena                                                        |      |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                                                |      | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Dizajn                                                          |      | kabel za napajanje, L-kodirano                                              |
| Primjena                                                        |      | Industrijska primjena                                                       |
| Bez silikona                                                    |      | da                                                                          |
| Električni podaci                                               |      |                                                                             |
| Radni napon                                                     | [V]  | 63 DC                                                                       |
| Zaštitna klasa                                                  |      | III                                                                         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje                                | [A]  | 16                                                                          |
| Radni uvjeti                                                    |      |                                                                             |
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...90                                                                    |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...80 °C                                                             |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                                                                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 69K                                                        |
| Mehanički podaci                                                |      |                                                                             |
| Težina                                                          | [g]  | 111                                                                         |
| Materijal ulivenog tijela                                       |      | TPU                                                                         |
| Zaporna matica materijala                                       |      | Mjed, niklovano                                                             |
| Materijal za brtvljenje                                         |      | FKM                                                                         |



## Spojni kabel

VDOGE050MSS0,25H05STGE050MSS

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------|
| Primjeren za povlačni lanac | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Primjeren za povlačni lanac | <table> <tr> <td>Za elastično gibljivost</td><td>min. promjer kabela 10 x</td></tr> <tr> <td>Brzina postupta</td><td>max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s</td></tr> <tr> <td>Ciklus gibajna</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torzijska trdoca</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x | Brzina postupta | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s | Ciklus gibajna | > 5 Mio. | Torzijska trdoca | ± 180 °/m |
| Za elastično gibljivost     | min. promjer kabela 10 x                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Brzina postupta             | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Ciklus gibajna              | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |
| Torzijska trdoca            | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                 |                                                                  |                |          |                  |           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



## Električni priključak - Priključak

Kabel: 0,25 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm

