


# EVF461



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH046VAS0002P04



### Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane                             |
| Bez silikona     | da                                                                          |

### Električni podaci

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                      | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                       | II         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4          |

### Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

### Radni uvjeti

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]            | -25...100                   |
| Napomena o temperaturi okoline      | cULus: ...65 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 5...100                     |
| Zaštita                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mehanički podaci

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Težina [g]                  | 78,2                                  |
| Dimenzije [mm]              | 15,5 x 15,5 x 45                      |
| Materijali                  | kućište: PP bez halogena; Brtva: EPDM |
| Zaporna matica materijala   | nehrdajući čelik (1,4404/316L)        |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                    |

# EVF461



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH046VAS0002P04

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

### Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 4 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 2 x LED, Zeleno |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak


Kabel: 2 m, MPPE, bez halogena, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



### Priključak



#### Boje žica

|    |        |
|----|--------|
| BK | crno   |
| BN | Smeđe  |
| BU | Plavo  |
| WH | Bijelo |