




## Spojni kabel s utikačem

ASTGN040VAS0050P04



### Primjena

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac  |
| Dizajn           | kabel za Ethernet, D-kodirano                                                                |
| Primjena         | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
| Bez silikona     | da                                                                                           |

### Električni podaci

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Radni napon                         | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Zaštitna klasa                      |     | III           |
| Maks. ukupno strujno opterećenje    | [A] | 4             |
| Sveukupna strujna opteretivost (UL) | [A] | 1,66          |

### Radni uvjeti

|                                           |      |                             |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                       | [°C] | -25...100                   |
| Napomena o temperaturi okoline            |      | cRUus: ...65 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna)            | [°C] | 0...80                      |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) |      | cRUus: ...65 °C             |
| Zaštita                                   |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mehanički podaci

|            |      |                    |
|------------|------|--------------------|
| Težina     | [g]  | 3287               |
| Dimenzije  | [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 |
| Materijali |      | PP bez halogena    |



## Spojni kabel s utikačem

ASTGN040VAS0050P04

|                             |                                |                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materijal ulivenog tijela   | PP                             |                                                                     |
| Zaporna matica materijala   | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                             |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost        | min. promjer kabela 15 x                                            |
|                             | Brzina postupta                | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                 | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca               | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



## Električni priključak

Kabel: 50 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Priključak



|      |             |
|------|-------------|
|      | Boje žica : |
| BU = | Plavo       |
| OG = | Narančasto  |
| WH = | Bijelo      |
| YE = | Žuto        |