


# EVF530



## Spojni kabel

VSTGN040VAS0001P04STGN040VAS



### Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel; Primjeren za povlačni lanac
Dizajn	kabel za Ethernet, D-kodirano
Primjena	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

### Električni podaci

Radni napon	[V]	30 AC / 60 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL)	[A]	1,66

### Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...65 °C
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	0...80
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...65 °C
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



## Spojni kabel

VSTGN040VAS0001P04STGN040VAS

Mehanički podaci		
Težina [g]	97,7	
Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 51,5	
Materijali	PP bez halogena	
Materijal ulivenog tijela	PP, bez halogena	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 15 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijaska trdoća	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PP, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



### Električni priključak

Kabel: 1 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 6,5 mm, zaštićen; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Priključak



### Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PP, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen

# EVF530



## Spojni kabel

VSTGN040VAS0001P04STGN040VAS

