




Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH050VASFKPG



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti
Primjena		higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4; (...40 °C)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	42
Materijali		PA 6.6 Sivo; Brtva: EPDM
Materijal ulivenog tijela		PA 6.6
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGH050VASFKPG

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak


Vijčane stezaljke: 0,25...1 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm; Uzmite u obzir maksimalnu veličinu parnjaka!



Priključak



	Boje žica
BK	crno
BN	Smeđe
BU	Plavo
GY	Sivo
WH	Bijelo
	boje prema DIN EN 60947-5-2