


EVF693



Kabel spoja Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 24 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina	[g]	100,8
Materijal ulivenog tijela		PP
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM
Broj ulaza razdjelne kutije		2
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibanje	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 5 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m



Kabel spoja Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 1 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 5,1 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utikač C

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Električni priključak - utičnica A

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak - utikač B

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Kabel spoja Y

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

Električni priključak - Priključak

Priključak

