


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0025P04



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...65 °C
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	0...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...65 °C
Temperatura skladištenja [°C]	-25...55
Skladišna vlažnost [%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanički podaci

Težina [g]	758
------------	-----



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0025P04

Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Materijali		PP bez halogena; Brtva: EPDM	
Materijal ulivenog tijela		PP	
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Primjeren za povlačni lanac		da	
Primjeren za povlačni lanac		Za elastično gubljenje	min. promjer kabela 10 x
		Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
		Ciklus gibajna	> 1 Mio.
		Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 25 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo