

# EVF005



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0010P04



### Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

### Električni podaci

Radni napon [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...65 °C
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	0...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...65 °C
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVF005



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0010P04

Mehanički podaci		
Težina [g]	317,8	
Dimenzije [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materijali	PP bez halogena; Brtva: EPDM	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gijljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijaska trdoća	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

**Električni priključak**  
Kabel: 10 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

**Električni priključak - utičnica**  
Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: PP, bez halogena; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm




# EVF005



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0010P04

### Priključak



Boje žica :

BK =

crno

BN =

Smeđe

BU =

Plavo

WH =

Bijelo