



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043VAS0005P04



## Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane                             |
| Bez silikona     | da                                                                          |

## Električni podaci

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                      | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                       | II         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4          |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...100                   |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...65 °C             |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | 0...100                     |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...65 °C             |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Težina [g]                | 197,4                        |
| Dimenzije [mm]            | 26,5 x 15,5 x 36,5           |
| Materijali                | PP bez halogena; Brtva: EPDM |
| Materijal ulivenog tijela | PP                           |



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH043VAS0005P04

|                             |                                |                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zaporna matica materijala   | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | da                             |                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost        | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta                | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                 | > 1 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca               | ± 180 °/m                                                        |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 2 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak


Kabel: 5 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
| WH = | Plavo       |
|      | Bijelo      |