




Spojni kabel

VDOGH050VAS0005P05STGH050VAS



| Primjena                                                        |      |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo                                                |      | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena                                                        |      | higijenska i vlažna područja u industriji hrane                             |
| Bez silikona                                                    |      | da                                                                          |
| Električni podaci                                               |      |                                                                             |
| Radni napon                                                     | [V]  | < 60 AC/DC                                                                  |
| Zaštitna klasa                                                  |      | II                                                                          |
| Maks. ukupno strujno opterećenje                                | [A]  | 4                                                                           |
| Sveukupna strujna opteretivost (UL)                             | [A]  | 3                                                                           |
| Radni uvjeti                                                    |      |                                                                             |
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...100                                                                   |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...65 °C                                                             |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | 0...100                                                                     |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...65 °C                                                             |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                                                                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |



## Spojni kabel

VDOGH050VAS0005P05STGH050VAS

## Mehanički podaci


|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Težina                      | [g]                     | 204,8                                                               |
| Materijali                  |                         | PP bez halogena; Brtva: EPDM                                        |
| Materijal ulivenog tijela   |                         | PP                                                                  |
| Zaporna matica materijala   |                         | nehrđajući čelik (1,4404/316L)                                      |
| Primjeren za povlačni lanac |                         | da                                                                  |
| Primjeren za povlačni lanac |                         |                                                                     |
|                             | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



## Električni priključak

Kabel: 5 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak





## Spojni kabel

VDOGH050VAS0005P05STGH050VAS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

