



Spojni kabel

VDOAH040VAS00,6P04STAH040VAS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena		higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...65 °C
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	0...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...65 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanički podaci		
Težina	[g]	49,8



Spojni kabel

VDOAH040VAS00,6P04STAH040VAS

Dimenzije	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materijal ulivenog tijela		PP
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoća	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAH040VAS00,6P04STAH040VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM;
Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

