


# EVF132



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0010P03



### Primjena

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane                             |
| Bez silikona     | da                                                                          |

### Električni podaci

|                                  |     |                                 |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|
| Radni napon                      | [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
| Zaštitna klasa                   |     | III                             |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 3                               |

### Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

### Radni uvjeti

|                                |      |                             |
|--------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline            | [°C] | -25...80                    |
| Temperatura okoline (pokretna) | [°C] | 5...80                      |
| Zaštita                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Testovi / odobrenja

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| Odobrenje UL-a | Napajanje napona | Class 2 |
|----------------|------------------|---------|

### Mehanički podaci

|                             |      |                                             |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------|
| Težina                      | [g]  | 285,7                                       |
| Dimenzije                   | [mm] | 19 x 10 x 25,5                              |
| Materijali                  |      | kućište: PP crno transparentno; Brtva: EPDM |
| Zaporna matica materijala   |      | nehrđajući čelik (1,4404/316L)              |
| Primjeren za povlačni lanac |      | da                                          |

# EVF132



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0010P03

|                             |                         |                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                         |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                         |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                        |

### Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak


Kabel: 10 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Boje žica : |
| BN = | crno        |
| BU = | Smeđe       |
|      | Plavo       |