


EVF133



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0025P03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	3

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Napajanje napona	Class 2
----------------	------------------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	696,8
Dimenzije	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materijali		kućište: PP crno transparentno; Brtva: EPDM
Zaporna matica materijala		nehrdajući čelik (1,4404/316L)
Primjeren za povlačni lanac		da

EVF133



Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032VAS0025P03

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 25 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo