




Kabel spoja Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...100
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

Odobrenje UL-a	Ta	65 °C
----------------	----	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	98
Materijal ulivenog tijela		PP
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM
Broj ulaza razdjelne kutije		2



Kabel spoja Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elasticno gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijaska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno


Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 1 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, Sivo; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm



Električni priključak

Priključak



EVF335



Kabel spoja Y

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP, crno transparentno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

