

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH032ZDB0010E03



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...70
Zaštita		IP 65; IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	327,2
Dimenzije	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materijali		kućište: TPU crno transparentno; Brtva: FKM
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Primjeren za povlačni lanac		da



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH032ZDB0010E03

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo