




Spojni kabel

VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena		higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...50
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	20027
Mehanički podaci		
Težina	[g]	54,1



Spojni kabel

VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS

Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 49	
Materijal ulivenog tijela	PVC	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje	EPDM	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, crno transparentno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

