

# EVT054



## Spojni kabel

VDOAH043VAS0001E04STGH040VAS



### Primjena

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane               |
| Bez silikona     | da                                                            |

### Električni podaci

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                      | 10...36 DC |
| Zaštitna klasa                       | II         |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4          |

### Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

### Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...100                   |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...50                |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | 5...100                     |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...50                |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Testovi / odobrenja

|               |       |
|---------------|-------|
| MTTF [godina] | 20027 |
|---------------|-------|

### Mehanički podaci

|            |      |
|------------|------|
| Težina [g] | 69,4 |
|------------|------|



## Spojni kabel

VDOAH043VAS0001E04STGH040VAS

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije [mm]              | 15,5 x 15,5 x 49                                                                 |
| Materijal ulivenog tijela   | PVC                                                                              |
| Zaporna matica materijala   | nehrđajući čelik (1,4404/316L)                                                   |
| Materijal za brtvljenje     | EPDM                                                                             |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                                                               |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično giblјvost min. promjer kabela 10 x                                  |
|                             | Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna > 1 Mio.                                                          |
|                             | Torzijska trdoca ± 180 °/m                                                       |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 2 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);  
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Priključak





## Spojni kabel

VDOAH043VAS0001E04STGH040VAS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, crno transparentno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

