


EVT056



Spojni kabel

VDOAH043VAS0005E04STGH040VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...50
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	20027
---------------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	204,3
------------	-------



Spojni kabel

VDOAH043VAS0005E04STGH040VAS

Dimenzije [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materijal ulivenog tijela	PVC
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje	EPDM
Primjeren za povlačni lanac	da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupta max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna > 1 Mio.
	Torzijska trdoca ± 180 °/m

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAH043VAS0005E04STGH040VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, crno transparentno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

