


## Spojni kabel

VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS



## Primjena

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane               |
| Bez silikona     | da                                                            |

## Električni podaci

|                                  |     |                     |
|----------------------------------|-----|---------------------|
| Radni napon                      | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Zaštitna klasa                   |     | II                  |
| Maks. ukupno strujno opterećenje | [A] | 4                   |

## Radni uvjeti

|                                                                 |      |                             |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okoline                                             | [°C] | -25...100                   |
| Napomena o temperaturi okoline                                  |      | cULus: ...50                |
| Temperatura okoline (pokretna)                                  | [°C] | 5...100                     |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna)                       |      | cULus: ...50                |
| Temperatura skladištenja                                        | [°C] | -25...55                    |
| Skladišna vlažnost                                              | [%]  | 10...100                    |
| Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaštita                                                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| Težina | [g] | 325,2 |
|--------|-----|-------|



## Spojni kabel

VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS

|                             |                                |                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materijal ulivenog tijela   | PVC                            |                                                                     |
| Zaporna matica materijala   | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |                                                                     |
| Materijal za brtvljenje     | EPDM                           |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | da                             |                                                                     |
| Primjeren za povlačni lanac | Za elasticno gibljivost        | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta                | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna                 | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoća               | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);  
 Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 8 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak





## Spojni kabel

VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L);  
Brtna: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm

