


Spojni kabel

VDOAF032VAS0010E03STAF030VAS



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena	higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	3

Izlazi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Napomena o temperaturi okoline	cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna) [°C]	5...80
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)	cULus: ...50
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	31710
---------------	-------

Mehanički podaci

Težina [g]	354,5
------------	-------



Spojni kabel

VDOAF032VAS0010E03STAF030VAS

Dimenzije	[mm]	10 x 25 x 25,5
Materijali	kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Primjeren za povlačni lanac	da	
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključak





Spojni kabel

VDOAF032VAS0010E03STAF030VAS

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

