


## Spojni kabel

VDOAF040VAS0002E04STGF040VAS



## Primjena

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
| Primjena         | higijenska i vlažna područja u industriji hrane               |
| Bez silikona     | da                                                            |

## Električni podaci

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Radni napon [V]                      | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaštitna klasa                       | III               |
| Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3                 |

## Radni uvjeti

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okoline [°C]                  | -25...80                    |
| Napomena o temperaturi okoline            | cULus: ...50                |
| Temperatura okoline (pokretna) [°C]       | 5...80                      |
| Napomena o temperaturi okoline (pokretna) | cULus: ...50                |
| Zaštita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanički podaci

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Težina [g]                  | 92,7                                 |
| Dimenzije [mm]              | 10 x 10 x 36                         |
| Materijali                  | kućište: PVC Narančasto; Brtva: EPDM |
| Zaporna matica materijala   | nehrđajući čelik (1,4404/316L)       |
| Primjeren za povlačni lanac | da                                   |



## Spojni kabel

VDOAF040VAS0002E04STGF040VAS

|                             |                         |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Primjeren za povlačni lanac | Za elastično gibljivost | min. promjer kabela 10 x                                            |
|                             | Brzina postupta         | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i<br>max. pospesak od 5m/s |
|                             | Ciklus gibajna          | > 1 Mio.                                                            |
|                             | Torzijska trdoca        | ± 180 °/m                                                           |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

## Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm



## Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Priključak



## Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,3...0,5 Nm

