



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH050VAS0002E05



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac
Primjena		higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 60 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Sveukupna strujna opteretivost (UL)	[A]	3
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Napomena o temperaturi okoline		cULus: ...50
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	5...100
Napomena o temperaturi okoline (pokretna)		cULus: ...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...55
Skladišna vlažnost	[%]	10...100
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Spojni kabel s utičnicom


ADOGH050VAS0002E05

Mehanički podaci		
Težina	[g]	105,3
Dimenzije	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materijal ulivenog tijela		PVC
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		EPDM
Primjeren za povlačni lanac		da
Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 1 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključak - utičnica	
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, Narančasto; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm	



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo